

製品カタログ



かけがえのない自然を未来へ

株式会社 エヌ・イー



エヌ・イーの リサイクル

廃棄の手間不要！
地球環境に配慮し
使用済み製品を回収して
リサイクルを行っています

エヌ・イーでは山本製作所様・
日本プレス製作所様の純正品
ほかお客さまのニーズに沿っ
た多種多様の製品を取り扱い
しております。

取り扱い品目

- 石油系フィルター
- パーク系フィルター
- フッソ系フィルター
- リサイクルフィルター

（塩素系溶剤には使えません）

※使用済みフィルターや活性炭をリサイクルします。

※運賃は無料。従来の産業廃棄物処理費は不要です。

※サイズは国産、輸入ドライ機のすべてに適応しています。

CONTENTS

組立式フィルター(当社推奨品) ————— P03

01 エコサイ클ラー P03

接着式フィルター ————— P05

02 エコフィルター P05

03 ワンウェイフィルター P08

04 エコ・ワンウェイフィルター(清浄剤) P12

粒状カーボン ————— P13

05 エコカーボン P13

06 ワンウェイカーボン P14

助剤 ————— P15

07 脱酸剤・脱水剤・試薬 P15

エヌ・イーのフィルターリサイクル



組立式フィルター
01 エコサイクラー

470



適応機種	内容			
山本:16・22・35K(外圧) TOSEI:13・16・22K サンヨー:13・16・22・30K	スタンダード			
品番	脱色	脱酸	脱水	活性炭
RA-TE3-470K	●	●	△	石炭
RB-TE3-470K	●	●	△	木炭

450



適応機種	内容			
サンヨー コールド:16・22K ホット:12・15・22・30K	スタンダード			
品番	脱色	脱酸	脱水	活性炭
RA-TD3-450K	●	●	△	石炭
RB-TD3-450K	●	●	△	木炭

340



適応機種	内容			
山本:13K TOSEI:13・16K	スタンダード			
品番	脱色	脱酸	脱水	活性炭
RA-TD3-340K	●	●	△	石炭
RB-TD3-340K	●	●	△	木炭

300



適応機種	内容			
サンヨー コールド:10・13K ホット:30K	スタンダード			
品番	脱色	脱酸	脱水	活性炭
RA-TD3-300K	●	●	△	石炭
RB-TD3-300K	●	●	△	木炭

組立式フィルター
01 エコサイクラー

450




適応機種	内容			
日本プレス:10・13・16K	スタンダード			
品番	脱色	脱酸	脱水	活性炭
R-TL-450K	×	×	×	×

450



適応機種	内容			
日本プレス:18・25K	スタンダード			
品番	脱色	脱酸	脱水	活性炭
R-TL-450BK	×	×	×	×



※写真は組立式エコフィルターを掲載

接着式フィルター
 02 エコフィルター

470



適応機種	内容			
山本:16・22・35K(外圧) TOSEI:13・16・22K	スタンダード			
品番	脱色	脱酸	脱水	活性炭
RA-TE3-470	●	●	△	石炭
RB-TE3-470	●	●	△	木炭
R-TL-470(濾紙のみ)	×	×	×	×

470



適応機種	内容			
山本:16・22・35K(外圧) TOSEI:13・16・22K	ロングライフ(活性炭増量タイプ)			
品番	脱色	脱酸	脱水	活性炭
RA-TO3-470	●	●	△	石炭
RB-TO3-470	●	●	△	木炭

460



適応機種	内容			
東洗:TCC-20 TCC-30 TCC-50	スタンダード			
品番	脱色	脱酸	脱水	活性炭
RA-TE3-460	●	●	△	石炭
RB-TE3-460	●	●	△	木炭
R-TL-460(濾紙のみ)	×	×	×	×

450



適応機種	内容			
サンヨー コールド:16・22K ホット:12・15・22・30K	スタンダード			
品番	脱色	脱酸	脱水	活性炭
RA-TD3-450	●	●	△	石炭
RB-TD3-450	●	●	△	木炭

接着式フィルター
 02 エコフィルター

340



適応機種	内容			
山本:13K TOSEI:13K・16K	スタンダード			
品番	脱色	脱酸	脱水	活性炭
RA-TD3-340	●	●	△	石炭
RB-TD3-340	●	●	△	木炭
R-TL-340(濾紙のみ)	×	×	×	×

300



適応機種	内容			
サンヨー コールド:10K・13K ホット:30K	スタンダード			
品番	脱色	脱酸	脱水	活性炭
RA-TD3-300	●	●	△	石炭
RB-TD3-300	●	●	△	木炭
R-TL-300(濾紙のみ)	×	×	×	×

365



適応機種	内容			
山本:7K・10K TOSEI:10K 日本プレス:7K	エコノミー 1箱2本入 *TL2-365は日本プレス専用			
品番	脱色	脱酸	脱水	活性炭
RA-TC2-365	●	●	△	石炭
RB-TC2-365	●	●	△	木炭
RAB-TC2-365	●	●	△	石炭×1 木炭×1
R-TL2-365(濾紙のみ)	×	×	×	×

接着式フィルター
 02 エコフィルター

365



適応機種	内容			
山本:7K・10K TOSEI:10K 日本プレス:7K	スタンダード 1箱2本入			
品番	脱色	脱酸	脱水	活性炭
RAB-TY2-365	●	●	△	石炭×1 木炭×1

450



適応機種	内容			
日本プレス:10K・13K・16K	スタンダード			
品番	脱色	脱酸	脱水	活性炭
R-TL-450	×	×	×	×

450



適応機種	内容			
日本プレス:18K・25K	スタンダード			
品番	脱色	脱酸	脱水	活性炭
R-TL-450B	×	×	×	×

470（内圧式）



適応機種	内容			
山本(内圧式) YP-470:DO1-22・DO-130・160・220 YP-470S:DO1-10・13・16・DO-100	スタンダード 1箱2本入り			
品番	脱色	脱酸	脱水	活性炭
R-YP-470	×	×	×	×
R-YP-470S	×	×	×	×

接着式フィルター
 03 ワンウェイフィルター

470



適応機種	内容			
山本:16・22・35K(外圧) TOSEI:13・16・22K	スタンダード			
品番	脱色	脱酸	脱水	活性炭
TE3-470	●	●	△	混合
TL-470(濾紙のみ)	×	×	×	×

470



適応機種	内容			
山本:16・22・35K(外圧) TOSEI:13・16・22K	ロングライフ(活性炭増量タイプ)			
品番	脱色	脱酸	脱水	活性炭
TO3-470	●	●	△	混合

470



適応機種	内容			
山本:16・22・35K(外圧) TOSEI:13・16・22K	エコノミー			
品番	脱色	脱酸	脱水	活性炭
TP3-470	●	●	△	混合

470



適応機種	内容			
山本:16・22・35K(外圧) TOSEI:13・16・22K	スタンダード			
品番	脱色	脱酸	脱水	活性炭
TY3-470S	●	●	△	木炭
TX3-470	●	△	△	混合

接着式フィルター
 03 ワンウェイフィルター

460



適応機種	内容			
東洗:TCC-20 TCC-30 TCC-50	スタンダード			
品番	脱色	脱酸	脱水	活性炭
TE3-460	●	●	△	混合
TL-460(濾紙のみ)	×	×	×	×

450



適応機種	内容			
サンヨー コールド:16K・22K ホット:12・15・22・30K	スタンダード			
品番	脱色	脱酸	脱水	活性炭
TD3-450	●	●	△	混合

340



適応機種	内容			
山本:13K TOSEI:13・16K	スタンダード			
品番	脱色	脱酸	脱水	活性炭
TD3-340	●	●	△	混合
TL-340(濾紙のみ)	×	×	×	×

300



適応機種	内容			
サンヨー コールド:10・13K ホット:30K	スタンダード			
品番	脱色	脱酸	脱水	活性炭
TD3-300	●	●	△	混合
TL-300(濾紙のみ)	×	×	×	×

接着式フィルター
 03 ワンウェイフィルター

365



適応機種	内容			
山本:7・10K TOSEI:10K 日本プレス:7K	エコノミー 1箱4本入り *TL2-365日本プレス専用			
品番	脱色	脱酸	脱水	活性炭
TC2-365	●	●	△	混合
TL2-365(濾紙のみ)	×	×	×	×

365



適応機種	内容			
山本:7・10K TOSEI:10K 日本プレス:7K	ロングライフ(活性炭増量タイプ) 1箱4本入り			
品番	脱色	脱酸	脱水	活性炭
TF2-365	●	●	△	混合

365



適応機種	内容			
山本:7・10K TOSEI:10K 日本プレス:7K	スタンダード 1箱4本入り			
品番	脱色	脱酸	脱水	活性炭
TY2-365	●	●	△	混合

接着式フィルター
 03 ワンウェイフィルター

450



適応機種	内容			
日本プレス:10・13・16K	スタンダード 1箱2本入り			
品番	脱色	脱酸	脱水	活性炭
TL-450	×	×	×	×

450



適応機種	内容			
日本プレス:18・25K	スタンダード 1箱2本入り			
品番	脱色	脱酸	脱水	活性炭
TL-450B	×	×	×	×

470（内圧式）



適応機種	内容			
山本(内圧式) YP-470:DO1-22・DO-130・160・220 YP-470S:DO1-10・13・16・DO-100	スタンダード 1箱2本入り			
品番	脱色	脱酸	脱水	活性炭
YP-470	×	×	×	×
YP-470S	×	×	×	×

04 エコ・ワンウェイフィルター(清浄剤)

300



適応機種	内容			
サンヨー ホットマシン:清浄剤 山本 内圧式清浄剤	スタンダード RA・RBはエコ商品			
品番	脱色	脱酸	脱水	活性炭
RA-TA3-300	●	●	△	石炭
RB-TA3-300	●	●	△	木炭
TA3-300	●	●	△	混合

225



適応機種	内容			
サンヨーホットマシン:清浄剤 TOSEIホットマシン:清浄剤	スタンダード RA・RBはエコ商品			
品番	脱色	脱酸	脱水	活性炭
RA-TA2-225	●	●	△	石炭
RB-TA2-225	●	●	△	木炭
TA2-225	●	●	△	混合

365



適応機種	内容			
TOSEI:清浄剤 日本プレス:清浄剤 サンヨー:清浄剤	スタンダード RA・RBはエコ商品 *TA2-365は1箱4本入り *TSX2-365は1箱2本入り			
品番	脱色	脱酸	脱水	活性炭
RA-TA2-365	●	●	△	石炭
RB-TA2-365	●	●	△	木炭
RA-TSX2-365 (サンヨー専用)	●	●	△	石炭
TSX2-365	●	●	△	混合
TA2-365	●	●	△	混合

粒状カーボン

05 エコカーボン

◆活性炭の種類について

種類	比重	特性	色取	形状
石炭(RA)	0.45	持続性	黄	粒状大
木炭(RB)	0.18	即効性	赤	粒状小

石炭



仕様	内容			
石炭+アルミナ	持続性重視			
品番	脱色	脱酸	脱水	入数
RA-HC-102	●	●	×	10ℓ×2
RA-HC-103	●	●	×	10ℓ×3
RA-HC-122	●	●	×	12ℓ×2
RA-HC-153	●	●	×	15ℓ×3
RA-HC-172	●	●	×	17ℓ×2
RA-HC-503	●	●	×	5ℓ×3

木炭



仕様	内容			
木炭+アルミナ	即効性重視			
品番	脱色	脱酸	脱水	入数
RB-LC-102	●	●	×	10ℓ×2
RB-LC-103	●	●	×	10ℓ×3
RB-LC-122	●	●	×	12ℓ×2
RB-LC-153	●	●	×	15ℓ×3
RB-LC-172	●	●	×	17ℓ×2
RB-LC-503	●	●	×	5ℓ×3

粒状カーボン

05 エコカーボン

石炭・木炭



仕様	内容			
石炭＋木炭＋アルミナ	スタンダード			
品番	脱色	脱酸	脱水	入数
RAB-102	●	●	×	石炭:10ℓ×1 木炭:10ℓ×1
RAB-103	●	●	×	石炭:10ℓ×2 木炭:10ℓ×1
RAB-103K	●	●	×	石炭:10ℓ×1 木炭:10ℓ×2
RAB-104	●	●	×	石炭:10ℓ×2 木炭:10ℓ×2
RAB-502	●	●	×	石炭:5ℓ×1 木炭:5ℓ×1
RAB-503	●	●	×	石炭:5ℓ×2 木炭:5ℓ×1
RAB-503K	●	●	×	石炭:5ℓ×1 木炭:5ℓ×2

粒状カーボン

06 ワンウェイカーボン

混合



仕様	備考			
石炭＋木炭＋アルミナ	LC:即効性重視 HC:持続性重視			
品番	脱色	脱酸	脱水	入数
LC-102	●	●	×	混合:10ℓ×2
LC-103	●	●	×	混合:10ℓ×3
LC-152	●	●	×	混合:15ℓ×2
LC-153	●	●	×	混合:15ℓ×3
HC-102	●	●	×	混合:10ℓ×2
HC-103	●	●	×	混合:10ℓ×3
HC-153	●	●	×	混合:15ℓ×3

助剤
07 脱酸剤・脱水剤・試薬

アルミナ・ゲル



仕様	内容			
アルミナ100%	強力脱酸剤 商品名の先頭がRはエコ商品			
品番	脱色	脱酸	脱水	入数
R-AG-2.5L4	×	●	×	2.5ℓ×4
R-AG-5L2	×	●	×	5ℓ×2
R-AG-10L1	×	●	×	10ℓ×1
AG-2.5L4	×	●	×	2.5ℓ×4
AG-5L2	×	●	×	5ℓ×2
AG-10L1	×	●	×	10ℓ×1

セカード



仕様	内容			
セカード100%	脱酸・脱水剤			
品番	脱色	脱酸	脱水	入数
YCW-1L4	×	●	●	1ℓ×4
YCW-2L1	×	●	●	2ℓ×1
YCW-2L5	×	●	●	2ℓ×5
YCW-10	×	●	●	10ℓ×2
アクアリムーブ	×	●	●	1.5ℓ×10

Point ご利用方法

アクアリムーブはボタントラップに置くタイプ、その他はベースタンクに漬け込む又はカーボンタンクでのご利用方法を推奨しております。

助剤
07 脱酸剤・脱水剤・試薬

アルミナ・ゲル＋セカード



仕様	内容			
アルミナ・セカード 各50%	脱酸・脱水剤 商品名の先頭がRはエコ商品			
品番	脱色	脱酸	脱水	入数
R-AGS-1111	×	●	●	アル:1ℓ×1 セカ:1ℓ×1
R-AGS-2121	×	●	●	アル:2ℓ×1 セカ:2ℓ×1

Point ご利用方法

ベースタンクに漬け込むご利用方法を推奨しております。

イオン交換樹脂



仕様	内容			
イオン交換樹脂100%	強力水分除去剤			
品番	脱色	脱酸	脱水	入数
アクアレス55	×	×	●	0.5ℓ×5

Point ご利用方法

ベースタンクに漬け込むご利用方法を推奨しております。

試薬



仕様	内容			
検査試薬	サンテスト:酸価測定 アクアメジャー:水分測定			
品番	脱色	脱酸	脱水	入数
サンテスト	×	×	×	10回分
アクアメジャー	×	×	×	6回分

お問い合わせ

製品に関するお問い合わせは、お電話・FAXまたはメールにて承っております。
ご質問、お見積り依頼など、どんなことでもお気軽にお問い合わせください。

営業時間 8:30～17:30(土日祝祭日を除く)

電話  082-843-3057

FAX  082-843-2770

E-Mail  info@nefilter.co.jp